

NEW

# E36150A シリーズ ベンチDC電源、容量800W

## 2.4kW ピークパワー対応&豊富な内蔵測定機能

E36150Aシリーズは、30V/80A および 60V/40Aをカバーする2モデルがあり、オートレンジ対応で一台で幅広い電圧/電流をカバーすることが可能です。また、電動機器の始動時に流れる大きな電流にも対応し、最大2.4kWまでのピークパワーの供給が可能です。内蔵された測定機能は、電圧/電流測定機能、データロギング機能、さらにはオプション機能としてオシロスコープ・ビュー、任意波形発生機能が搭載が可能です。




E36154A : 30V/80A E36155A : 60V/40A



汎用 800W DC電源


◆ オートレンジでより広い電圧/電流レンジをカバー

- ◆ 30V, 80A
- ◆ 60V, 40A





◆ 優れたノイズ&リップル性能

- ◆ 安全性に優れた、フロント・パネル ピンディング・コネクション
  - ◆ 安全規格 IEC61010に対応
  - ◆ 内蔵サーミスタで異常温度を感知してシャットダウン




2.4kWピークパワー対応

- ◆ ピークパワー・ハンドリング
  - ◆ 最大2.4kW(7ms)
  - ◆ 電動機の始動電流に対応




内蔵された測定機能

電圧/電流測定機能




微小電流測定にも対応

データロギング機能




測定間隔 10 ms~60  
最大ロギング時間 10,000時間

オシロスコープ・ビュー機能



オプション機能

任意波形発生機能



オプション機能

## 主な仕様

モデル	E36154A	E36155A
容量	800W	
チャンネル数	1	
最大 電圧/電流	30V/80A	60V/40A
レンジ・タイプ	オートレンジ	
搭載機能	データロギング、LISTモード、スルーレート調整、 ピークパワーハンドリング オシロスコープ・ビュー（オプション） 任意波形発生機能（オプション）	
外部インターフェース	LAN/USB（標準）、GPIB（オプション）	

## オーダー情報

### 本体&オプション

型番	概要
E36154A	800W 30V/80A オートレンジ DC電源
E36155A	800W 60V/40A オートレンジ DC電源
E36150ADVU <sup>1</sup>	オシロスコープ・ビュー&任意波形発生 機能
E363GPBU <sup>1</sup>	GPIB インタフェース

<sup>1</sup> : 後付けアップグレード可能

### 関連ソフトウェア

型番	概要
BV9200B	アドバンスド 電源制御&解析ソフト（4台まで制御）
BV9201B	アドバンスド 電源制御&解析ソフト（1台まで制御）

詳細情報：[www.keysight.co.jp](http://www.keysight.co.jp)

キーサイト・テクノロジー株式会社

本社 〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口

受付時間 9:00-12:00 / 13:00-17:00（土・日・祭日を除く）

TEL:0120-421-345 (042-656-7832) | Email:contact\_japan@keysight.com