



JCSS

総数2頁の1頁
校正証明書番号
Sample

校 正 証 明 書

顧 客 名 -----

顧 客 住 所 -----

品 名 H. R. METER
形 式 4329A
製 造 者 名 Hewlett-Packard Co.
製 造 番 号 -----
校 正 方 法 8912-4329A-B1-A. 00. 00

校 正 時 環 境 温度 23.6 °C, 相対湿度 42 %

校 正 年 月 日 2014 年 8 月 1 日

機 器 の 状 態 調整又は修理作業は実施していません。

備考： この証明書は、JCSSのサンプルとして発行したものです。

校正結果は、2頁以降に示す通りであることを証明します。

2014 年 8 月 1 日

東京都八王子市高倉町9番1号
キーサイト・テクノロジー合同会社
電子計測サービスセンタ

技術管理者

- ・当事業者は、JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025:2005) に適合しています。
- ・この証明書は IAJapan に認定された当事業者が発行しています。IAJapan は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しています。
- ・この校正結果はILAC/APLAC のMRA を通じて、国際的に受け入れ可能です。



この証明書は計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

サンプル

校正結果

総数2頁の2頁
校正証明書番号
sample

Test Voltage

Test Voltage	Calibration Result	Measurement Uncertainty
10 V	10.00 V	0.02 V
25 V	25.04 V	0.02 V
50 V	50.10 V	0.03 V
100 V	100.0 V	0.2 V
250 V	249.7 V	0.2 V
500 V	498.4 V	0.4 V
1000 V	996.0 V	1.4 V

Type of Service : DC Voltage Source

Resistance Measurement

Input	Calibration Result	Measurement Uncertainty
1 M Ω	1.01 M Ω	0.02 M Ω
10 M Ω	10.0 M Ω	0.2 M Ω
100 M Ω	100 M Ω	2 M Ω
1 G Ω	1.00 G Ω	0.02 G Ω

Type of Service : DC Resistance Measuring Equipment

被校正器の設定 : 測定電圧 10 V
直流抵抗の校正値は (公称値 + 公称値入力時の偏差) です。

UUT Settings : Measurement Voltage 10 V
Calibration Result of DC Resistance : Nominal value + deviation

校正の不確かさ : Uncertainty は包含係数 $k=2$ を用いて計算され、
約95%の信頼の水準を持つと推定する区間を定義します。

以上



この証明書は計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。